

Garant GRIDLINE

**Perforált falas függőleges szekrény, szélessége 40G lemezes szárnyas ajtóval,
Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942171 2000
GTIN	4069515001106
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Perforált falas függőleges szekrények kihúzószínnel és a belső oldalon megerősített szárnyas ajtókkal, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Függőleges fiókokkal □ 9×9mm perforálással, 37 mm-es osztásban GARANT easyFix akasztók és tartók, valamint perforált falhoz való tartozékok rögzítéséhez. A perforált falak 25 mm-es osztásban állíthatók. A perforált falakat teleszkópos sínek vezetik. A kihúzható részenkénti teherbírása 80 kg.

Egyenkénti kihúzás elleni védelem.**Tartalom:**

3 × tárolóedény 942197 sz. 28-as méret; 4 × GARANT easyFix univerzális tartó 45° 955590 sz. 75-ös méret; 4 × GARANT easyFix univerzális tartó 90° 955600 sz. 100×100-as méret.

Szín:

Alapkivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, az ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat, mint GARANT easyFix akasztókat és tartókat stb. a 95. termékcsoporthoz talál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Függőleges fiók hasznos magassága	1692 mm
Függőleges fiók hasznos mélysége	656 mm
Súly	186 kg
Szélesség	1000 mm
Kivitel	Perforált fal függőleges szekrény
Magasság	2000 mm
Szélesség G-ben	40
Függőleges fiók teherbírása	80 kg
Mélység G-ben	28
Mélység	700 mm
Függőleges fiókok száma	3
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	moduláris zárbetét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Termék fajtája	Függőleges szekrény

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/942171-2000>