

Garant GRIDLINE

**Perforált falas függőleges szekrény, szélessége 40G Ablakos szárnyas ajtók, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 942173 2000   |
| GTIN              | 4069515001113 |
| Árucikk kategória | 9GI           |

**Leírás****Kivitel:**

Perforált falas függőleges szekrények kihúzószínnel és a belső oldalon megerősített szárnyas ajtókkal, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Függőleges fiókokkal □ 9×9mm perforálással, 37 mm-es osztásban GARANT easyFix akasztók és tartók, valamint perforált falhoz való tartozékok rögzítéséhez. A perforált falak 25 mm-es osztásban állíthatók. A perforált falakat teleszkópos sínek vezetik. A kihúzható részenkénti teherbírása 80 kg.

**Egyenkénti kihúzás elleni védelem.****Tartalom:**

3 × tárolóedény 942197 sz. 28-as méret; 4 × GARANT easyFix univerzális tartó 45° 955590 sz. 75-ös méret; 4 × GARANT easyFix univerzális tartó 90° 955600 sz. 100×100-as méret.

**Szín:**

Alapkivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, az ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Hozzávaló tartozékokat, mint GARANT easyFix akasztókat és tartókat stb. a 95. termékcsoporthoz talál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Magasság                            | 2000 mm                           |
| Súly                                | 186 kg                            |
| Mélység G-ben                       | 28                                |
| Szélesség G-ben                     | 40                                |
| Függőleges fiók hasznos magassága   | 1692 mm                           |
| Szélesség                           | 1000 mm                           |
| Függőleges fiók teherbírása         | 80 kg                             |
| Mélység                             | 700 mm                            |
| Kivitel                             | Perforált fal függőleges szekrény |
| Függőleges fiók hasznos mélysége    | 656 mm                            |
| Függőleges fiókok száma             | 3                                 |
| Szekrényház belső teherbírása       | 1000 kg                           |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 %                             |
| Fiókkihúzás                         | Kihúzás elleni reteszelés         |
| Ajtónyitás szöge                    | 250 fok                           |
| Hoffmann perforált fal osztás       | 9×9 mm                            |
| Hengerzár                           | moduláris zárbetét                |
| Szín kiválasztása                   | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005  |
| Termék fajtája                      | Függőleges szekrény               |

## Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/942173-2000>