

 **KOMET****KOMET Reamax® TS tartó DAH® Zero hengeres szár, Rövid, Dörzsárfej Ø-höz  
D: 27-34,99mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239930 27-34,99
GTIN	
Árucikk kategória	27E

**Leírás****Kivitel:**

A tartó előfeszített és < 0,005 mm körfutásra van beállítva. <3 µm pontosságú körfutás, a szerszám hosszabb élettartama és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

**Alkalmazható:**

A 239805; 239811; 239816; 239822; 239826 sz. dörzsárfejekhez.

**Tartalom:**

Tartó teljesen kúpvonócsappal, a kúpvonócsaphoz való villáskulccsal és működtető kulccsal. A hatszögkulcsot szükség esetén kérjük külön rendelje meg.

**Műszaki leírás**

Villáskulcs 239901 sz.	SW8
Dörzsárfej Ø-höz D	27 - 34,99 mm
Kinyúlási hossz A	120 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	176 mm
Működtető szerszám 239902 sz.	SW3 (5Nm)
Szárhossz L <sub>s</sub>	56 mm
Kúpvonócsap 239900 sz.	4
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Szárkivitel	Rövid
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Philips bit

---

**Tartozék**

Kúpvonócsap Típus 4

239900 4

Kulcs kúpvonócsaphoz Profil SW8

239901 SW8