

**KOMET Reamax® TS tartó hengeres szár, hosszú, Dörzsárfej Ø-höz D:
27-34,99mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239890 27-34,99
GTIN	4047109280137
Árucikk kategória	27E

Leírás**Alkalmazható :**

A 239805; 239811; 239816; 239822; 239826 sz. dörzsárfejekhez.

Tartalom:

Tartó teljesen kúpvonócsappal, a kúpvonócsaphoz való villáskulccsal és működtető kulccsal.
A hatszögkulcsot szükség esetén kérjük külön rendelje meg.

belső hűtés: igen

Kinyúlási hossz A: 180 mm

Teljes hossz L_{ges} : 236 mm

Szárhossz L_s : 56 mm

Szár Ø D_s h6: 25 mm

Kúpvonócsap 239900 sz.: 4

Villáskulcs 239901 sz.: SW8

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz A	180 mm
Kúpvonócsap 239900 sz.	4
Működtető szerszám 239902 sz.	SW3 (5Nm)
Teljes hossz L_{ges}	236 mm
Villáskulcs 239901 sz.	SW8
Szárhossz L_s	56 mm
Dörzsárfej Ø-höz D	27 - 34,99 mm
Szár Ø D_s h6	25 mm

Szárkivitel	hosszú
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Philips bit

Tartozék

Kulcs kúpvonócsaphoz Profil SW8	239901 SW8
Kúpvonócsap Típus 4	239900 4