

 **KOMET****KOMET Reamax® TS tartó DAH® Zero hengeres szár, hosszú, Dörzsárfej Ø-höz  
D: 22-26,99mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239940 22-26,99
GTIN	
Árucikk kategória	27E

**Leírás****Kivitel:**

A tartó előfeszített és < 0,005 mm körfutásra van beállítva. <3 µm pontosságú körfutás, a szerszám hosszabb élettartama és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

**Alkalmazható:**

A 239805; 239811; 239816; 239822; 239826 sz. dörzsárfejekhez.

**Tartalom:**

Tartó teljesen kúpvonócsappal, a kúpvonócsaphoz való villáskulccsal és működtető kulccsal. A hatszögkulcsot szükség esetén kérjük külön rendelje meg.

**Műszaki leírás**

Villáskulcs 239901 sz.	SW6
Szárhossz L <sub>s</sub>	50 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	225 mm
Kinyúlási hossz A	160 mm
Kúpvonócsap 239900 sz.	3
Működtető szerszám 239902 sz.	SW3 (4Nm)
Dörzsárfej Ø-höz D	22 - 26,99 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Szárkivitel	hosszú
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Philips bit

---

**Tartozék**

Kulcs kúpvonócsaphoz Profil SW6

239901 SW6

Kúpvonócsap Típus 3

239900 3