

**CNMG 120404, Minőség: SP0819****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250182 SP0819
GTIN	2050001938138
Árucikk kategória	28A

Leírás

CNMG 120404 SP0819 Minőség: SP0819

Forgácstörő: 4E

Fogásmélység a_p : 1 - 5,5 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,55 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 120 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 320 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	4E
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 120 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 320 m/min
Fogásmélység a_p	1 - 5,5 mm
Előtolás f	0,15 - 0,55 mm/ford,
Mellékfelhasználás	M
Fő felhasználás	S

Sarokrídusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Minőség	SP0819
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz