


**CNMG 120412, Minőség: CA4515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250214 CA4515
GTIN	4960664599981
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMG 120412 CA4515 Minőség: CA4515

Forgácstörő: STD

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 7 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,7 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 110 - 360 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,05 - 0,7 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	110 - 360 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 7 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	STD
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás	K

Minőség	CA4515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz