


**CNMG 120404, Minőség: KW10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMG 120404 KW10 Minőség: KW10  
Forgácstörő: AH  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 400 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,1 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	1 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 400 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	N
Forgácstörő	AH

Minőség	KW10
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz