Adatlap

Garant

Meghajtott szerszám, radiális, BMT60, Típus: 60-40-IK

Rendelési adatok

Rendelés száma	319936 60-40-IK
GTIN	4069515002981
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:
Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel és **DIN 5480** meghajtó csatlakozóval vagy **BMT revolverrel DIN 1809** meghajtó csatlakozóval. A szerszámok befogása a meghajtott szerszámban külső/belső anyás ER szorítópatronnal vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés megújult hűtőfolyadék kezeléssel, belső hűtés a szerszámon át központilag az orsó által.
IK kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas. BMT csillagrevolveren való használatra. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel (belül) max. 70 bar-ig.
Előny:
· **Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.**
· **Folyamatbiztos a kiváló minőségű komponenseknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
· **Nagy nyomatékok átvitele.**
· **100% kontroll – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
· **Belső hűtés: speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott tömítés.**
Felhasználás:
A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.
Alkalmazható:
DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal vagy BMT revolver DIN 1809-cel.

Tartalom:
Meghajtott szerszám szorítópatronhoz: felfogó anyával és körmöskulccsal. VARIA VX meghajtott szerszám: szorítókulccsal.
Opcionális tartozék:
Hozzávaló 319802 – 319888 sz. Varia VX betétek, 319761 – 319781 sz. ER gyorscserés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680 – 309745 sz. ER szorítókulcs. Nyomaték-csavarhúzó 211750 sz. 5,7 méret.
Figyelem:
- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Az IK (belső hűtéses) szerszámoknál nincs szárazon futás, a hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivitelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) használja.**
- **Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.**

Műszaki leírás

L_1	94 mm
x_1	139 mm
Szerszámbefogás	ER40
Hűtés	belső
x	90 mm
L_2	84 mm
h	108 mm
b	207,5 mm
Befogó	BMT60
Termék fajtája	Meghajtott szerszám