

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, Ø DC: 34mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236603 34
GTIN	4047109203136
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,3**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

Figyelem:

- Csak stabil gépen való használatra.
- 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
- Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig.
- A kiállítással elérhető legnagyobb Ø = D + 0,5 mm.
- PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

ABS® szár Ø D _s	63 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Vágóélek száma Z	1
Hasznos hossz L ₁	136 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 110408 38-...
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges Ø D	34
Kinyúlási hossz L _A	176 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D

Szár	ABS
Fúrási felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrási felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrási felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrási felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrási felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrási felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet10 darabos Profil 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus® szorítócsavar készlet10 darabos Profil 15IP	239652 15IP