

**CNMG 120416, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250216 CA6525
GTIN	4960664471379
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120416 CA6525 Minőség: CA6525

Forgácstörő: MS

Fogásmélység a_p : 0,7 - 4 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,7 - 4 mm
Sarokrádiusz	1,6 mm
Forgácstörő	MS

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120416
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz