


KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, Ø DC: 34,5mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	236603 34,5
GTIN	4047109201187
Árucikk kategória	24P

Leírás
Kivitel:
Furattűrés: D – 0,1 / + 0,3

Felhasználás:

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

Figyelem:

- Csak stabil gépen való használatra.
- 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
- Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig.
- A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® szár $\varnothing D_s$	63 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	SOGX 110408 38-...
Hasznos hossz L_1	140 mm
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges $\varnothing D$	34,5
Kinyúlási hossz L_A	181 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D

Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP1	239652 15IP1
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP	239652 15IP