

**Akkus LED reflektor, Teljesítményfelvétel: 20****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 081208 20     |
| GTIN              | 4069515011235 |
| Árucikk kategória | 02A           |

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus LED-es munkalámpa ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.

- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**

**COB-LED**-es munkalámpa tejüveggel a homogén és kellemes megvilágítás érdekében.

**Tartalom:**

Töltőkészülékkel.

**Műszaki leírás**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Teljes hossz      | 196 mm         |
| Teljes magasság   | 226 mm         |
| Teljes szélesség  | 68 mm          |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion     |
| Fényáram          | 1100 - 2200 lm |
| Energiaellátás    | Akkus          |

## Adatlap

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Égő                   | LED-es lámpa |
| IP védettségi osztály | IP 65        |
| Teljesítményfelvétel  | 20 W         |
| Termék fajtája        | Sugárzó      |