

**Pro Eco esztergakés PCLNL 95°, PC.. váltólapkákhoz, balos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250045 20/12
GTIN	4069515004060
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Célzott hűtés a vágóélnél.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a fej alatt a tömlőcsatlakozáson keresztül (G1/8 col – tartozék).

Műszaki leírás

Könyökemelő	259016 1
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Fejhossz L ₁	26 mm
Teljes hossz L	125 mm
Alátétlapka	259034 1
Kés ISO kódja	PCLNR/L 2020K12
Működő szélesség L ₄	31 mm
Szárméret	20 mm
Lapkaméret	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Sorozat	Pro Eco
Könyökemelő csavar	259019 1

Rugóacél	259045 1
Felhasználás módja	balos
Belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/250045-20/12>