

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, Ø DC: 35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236603 35
GTIN	4047109201194
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,3**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

**Figyelem:**

- Csak stabil gépen való használatra.
- 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
- Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig.
- A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz $L_1$	140 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 110408 38-...
ABS® szár $\varnothing D_s$	63 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka csavar készlet	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges $\varnothing D$	35
Coll $\varnothing$	1 3/8 coll
Kinyúlási hossz $L_A$	181 mm

Váltólapkás fúró furatmélység max.	4xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP	239652 15IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP