

**HOLEX®****CNMG 120404 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250250 HBX020
GTIN	4045197661487
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

CNMG 120404 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 300 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	1 - 6,5 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,05 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 300 m/min
Forgácstörő	PM
Minőség	HBX020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatkés
Sorozat	eco-QT / eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	QuickTurn esztergakés
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes