

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, Ø DC: 25,5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 236603 25,5   |
| GTIN              | 4047109181700 |
| Árucikk kategória | 24P           |

**Leírás****Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,3**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

**Figyelem:**

- Csak stabil gépen való használatra.
- 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
- Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig.
- A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

**Műszaki leírás**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Vágóélek száma Z               | 1                    |
| Váltólapka ISO kód             | SOGX 080308 24-...   |
| ABS® szár Ø D <sub>s</sub>     | 50 mm                |
| Hasznos hossz L <sub>1</sub>   | 104 mm               |
| Váltólapka csavar készlet      | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Sorozat                        | KUB Pentron®         |
| Névleges Ø D                   | 25,5                 |
| Coll Ø                         | 1 coll               |
| Kinyúlási hossz L <sub>A</sub> | 137 mm               |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4xD                          |
| Szár                               | ABS                          |
| Fúrési felhasználás                | Központfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                | Íves korlátozottan           |
| Fúrési felhasználás                | Keresztfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                | Köteg fúrása korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás                | Ferde kilépés korlátozottan  |
| Fúrési felhasználás                | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés                        | igen                         |
| Forgácsolási stratégia             | HPC                          |
| Termék fajtája                     | Váltólapkás fúró             |

## Tartozék

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP  |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP1          | 239652 8IP1 |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm  | 211750 1,3  |