

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, Ø DC: 30,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 236603 30,5 |
| GTIN | 4047109198449 |
| Árucikk kategória | 24P |

Leírás**Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,3**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

Figyelem:

- Csak stabil gépen való használatra.
- 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
- Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig.
- A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Váltólapka ISO kód | SOGX 100408 32-... |
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Hasznos hossz L_1 | 124 mm |
| ABS® szár $\varnothing D_s$ | 63 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Sorozat | KUB Pentron® |
| Névleges $\varnothing D$ | 30,5 |
| Kinyúlási hossz L_A | 163 mm |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Szár | ABS |
| Fúrési felhasználás | Központfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Íves korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Köteg fúrása korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP | 239652 15IP |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP1 | 239652 15IP1 |