

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, Ø DC: 31mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236603 31
GTIN	4047109198456
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,3**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

Figyelem:

- Csak stabil gépen való használatra.
- 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
- Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig.
- A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L_1	124 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	SOGX 100408 32-...
ABS® szár $\varnothing D_s$	63 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges $\varnothing D$	31
Coll \varnothing	1 7/32 coll
Kinyúlási hossz L_A	163 mm

Váltólapkás fúró furatmélység max.	4xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP1	239652 15IP1
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP	239652 15IP
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8