

**KOMET® Ieszúrókés HSS-Co5, Típus: A1/2A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	240014 A1/2A
GTIN	4047109015654
Árucikk kategória	24H

Leírás

KOMET® Ieszúrókés HSS-Co5 A1/2A Magasság h: 16 mm

Szélesség b: 4 mm

Teljes hossz L: 150 mm

Műszaki leírás

Típus	A1/2A
Magasság h	16 mm
Szélesség b	4 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szerszámanyag	HSS Co 5
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		

Megszakított	alkalmas
Száraz	alkalmas