

**CNMG 120408, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250212 CA6525
GTIN	4960664471355
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 CA6525 Minőség: CA6525

Forgácstörő: MS

Fogásmélység a_p : 0,7 - 4 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,7 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MS
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz