

**Garant****GARANT Vap Tap átmenő furat gépi menetfúrók + magfurat csigafúró,  
Metrikus menethez: M3-12****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 146721 M3-12  |
| GTIN              | 4069515004725 |
| Árucikk kategória | 13V           |

**Leírás****Kivitel:**

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetőek.

M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

**Tartalma:**

1-1 gépi menetfúró kenőhoronnyal M3 – M12, 132642 sz. magfúró 114580 sz.

**Műszaki leírás**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Menetfajta     | M         |
| Profilszög     | 60 fok    |
| Szabvány       | DIN 376   |
| Szabvány       | DIN 371   |
| Termék fajtája | Menetfúró |

---

## Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/146721-M3-12>

---