

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, Ø DC: 31,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236603 31,5
GTIN	4047109200722
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,3**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

**Figyelem:**

- Csak stabil gépen való használatra.
- 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
- Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig.
- A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	1
Váltólapka csavar készlet	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Váltólapka ISO kód	SOGX 100408 32-...
Hasznos hossz $L_1$	128 mm
ABS® szár $\varnothing D_s$	63 mm
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges $\varnothing D$	31,5
Kinyúlási hossz $L_A$	167 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D

Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP	239652 15IP
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP1	239652 15IP1