


Garant**Marólapka XDLW 09T308 SR, Feedking HPC maróhoz, HB7525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212953 ST1400
GTIN	4069515004916
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,8 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	1,99 mm
Váltólapka ISO kód	XDLW 09T308 SR
Típus	HB4025
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	1,15 mm
Előtolás f_z / fog	0,79 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		