

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, Ø DC: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236603 27
GTIN	4047109193895
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,3**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

**Figyelem:**

- Csak stabil gépen való használatra.
- 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
- Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig.
- A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

**Műszaki leírás**

ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	SOGX 09T308 28-...
Hasznos hossz $L_1$	108 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges $\varnothing D$	27
Coll $\varnothing$	1 1/16 coll
Kinyúlási hossz $L_A$	142 mm

Váltólapkás fúró furatmélység max.	4xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP6	239652 8IP6
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP