

 **KOMET****KOMET Reamax® TS tartó DAH® Zero hengeres szár, hosszú, Dörzsárfej Ø-höz  
D: 35-41,99mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239940 35-41,99
GTIN	4047109280076
Árucikk kategória	27E

**Leírás****Kivitel:**

A tartó előfeszített és < 0,005 mm körfutásra van beállítva. <3 µm pontosságú körfutás, a szerszám hosszabb élettartama és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

**Alkalmazható :**

A 239805; 239811; 239816; 239822; 239826 sz. dörzsárfejekhez.

**Tartalom:**

Tartó teljesen kúpvonócsappal, a kúpvonócsaphoz való villáskulccsal és működtető kulccsal. A hatszögkulcsot szükség esetén kérjük külön rendelje meg.

belső hűtés: igen

Kinyúlási hossz A: 200 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 256 mm

Szárhossz L<sub>s</sub>: 56 mm

Szár Ø D<sub>s</sub> h<sub>6</sub>: 25 mm

Kúpvonócsap 239900 sz.: 5

Villáskulcs 239901 sz.: SW10

**Műszaki leírás**

Szárhossz L <sub>s</sub>	56 mm
Kúpvonócsap 239900 sz.	5
Működtető szerszám 239902 sz.	SW3 (6Nm)
Kinyúlási hossz A	200 mm
Dörzsárfej Ø-höz D	35 - 41,99 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	256 mm

Villáskulcs 239901 sz.	SW10
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Szárkivitel	hosszú
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Philips bit

---

## Tartozék

Kúpvonócsap Típus 5	239900 5
Kulcs kúpvonócsaphoz Profil SW10	239901 SW10