

**Recéző görgő PM, AA, Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás:
10X3/0,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290261 10X3/0,5
GTIN	
Árucikk kategória	29I

Leírás**Kivitel:**

Kopásálló porkohászati acélból (PM).

Figyelem:

- **21,5×5 méret használható Quick szerszámokhoz.**
- **További méretek külön rendelésre szállíthatóak.**

Műszaki leírás

Recéző furat Ø d ₂	6 mm
Recézés kivitel	AA
Szabványhoz	DIN 82
Szerszámanyag	PM
Termék fajtája	Recéző görgő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	160 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	110 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	85 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	M
CuZn	alkalmas	120 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		