

**Tartó gyémánt simító hegyekhez A fej jobbra billenthető, Szárméret: 10-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	291406 10-16
GTIN	4030741903151
Árucikk kategória	29M

Leírás**Kivitel:**

Billenthető szerszámfej (állítási tartomány $\pm 90^\circ$).

Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.

Felhasználás:

Akár 65 HRC anyagok megmunkálásához. Ideális komplex, folyamatos kontúrok felületének megmunkálásához.

Nem megszakított kontúrok (konvex, konkáv, hengeres, kúpos) valamint sík felületek simításához. Vállig történő felhasználáshoz is alkalmas.

Tartalom:

10-es szárméret 12 mm \times 12 mm és 16 mm \times 16 mm szár adapterrel.

Figyelem:

A gyémánt görgőző hegyeket külön kell megrendelni!

Figyelem:

A részletes alkalmazási ajánlásokat a mellékelt használati utasításban találja.

Műszaki leírás

Szárméret	10-16 mm
-----------	----------

Termék fajtája

Simító szerszám