

**Tartó görgőkerékhez Billenthető fej, univerzális, Szárméret: 16-25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	291415 16-25
GTIN	4030741083037
Árucikk kategória	29M

Leírás**Kivitel:**

Billenthető szerszámfej (állítási tartomány $\pm 90^\circ$).

Előny:

Max. Rz 2 μ m felületminőség lehetséges.

Felhasználás:

Akár 45 HRC anyagok megmunkálásához. Ideális komplex, folyamatos kontúrok felületének megmunkálásához.

Nem megszakított kontúrok (konvex, konkáv, hengeres, kúpos) valamint sík felületek görgőzéséhez. Vállig történő felhasználáshoz is alkalmas.

Tartalom:

16-os szárméret 20 mm $\times$ 20 mm és 25 mm $\times$ 25 mm szár adapterrel.

Figyelem:

A görgőkerekeket külön kell megrendelni!

Figyelem:

A részletes alkalmazási ajánlásokat a mellékelt használati utasításban találja.

Ellenőrizze az esetleges zavaró kontúrokat (görgő x-mérete = 2,5 mm).

Műszaki leírás

Adatlap

Terméknév attribútum

univerzális

Termék fajtája

görgőző szerszám