

**ER szorítópatron tömítéssel, ER 16, Névleges befogási Ø d: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308907 3
GTIN	4054631188480
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal. Fémes tömítés.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A belső hűtéshez **tömítéssel** csak a névleges méret fogható be. **Hasonló**, mint az ISO 15488-A.

Műszaki leírás

Befogó	ER 16
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Típus	425 E
Külső Ø D	16,7 mm
Teljes hossz L	27,5 mm
Termék fajtája	Szorítópatron

