

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, Ø DC: 28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236603 28
GTIN	4047109193918
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,3**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

Figyelem:

- Csak stabil gépen való használatra.
- 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
- Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig.
- A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L_1	112 mm
ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 09T308 28-...
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka csavar készlet	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges $\varnothing D$	28
Kinyúlási hossz L_A	146 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D

Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP6	239652 8IP6
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP