


KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, Ø DC: 45,5mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	236603 45,5
GTIN	4047109223004
Árucikk kategória	24P

Leírás

Kivitel:
Furattűrés: D – 0,1 / + 0,3

Felhasználás:

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

Figyelem:

- Csak stabil gépen való használatra.
- 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
- Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig.
- A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

ABS® szár Ø D _s	63 mm
Vágóélek száma Z	1
Hasznos hossz L ₁	184 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 130508 46-...
Váltólapka csavar készlet	239652 20IP (6,3 Nm)
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges Ø D	45,5
Kinyúlási hossz L _A	230 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D

Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP	239652 20IP
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600