

**ER szorítópatron tömítéssel, ER 32, Névleges befogási Ø d: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308987 3
GTIN	2050001764898
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal. Fémes tömítés.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A belső hűtéshez **tömítéssel** csak a névleges méret fogható be. **Hasonló**, mint az ISO 15488-A. gumitömítéssel (60 bar-ig használható).

Műszaki leírás

Befogó	ER 32
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Típus	469 E

Adatlap

Külső Ø D	32,7 mm
Teljes hossz L	40 mm
Termék fajtája	Szorítópatron