

**ER szorítópatron tömítéssel, ER 40, Névleges befogási Ø d: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308993 6
GTIN	2050001765697
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal. Fémes tömítés.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A belső hűtéshez **tömítéssel** csak a névleges méret fogható be. **Hasonló**, mint az ISO 15488-A. Gumitömítéssel (60 bar-ig használható).

Műszaki leírás

Befogó	ER 40
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Típus	471 E

Adatlap

Külső Ø D	40,7 mm
Teljes hossz L	46 mm
Termék fajtája	Szorítópatron