



Rádiusz váltólapka 12° HSS-Co5, H7, rádiusz: R1mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 240030 R1 |
| GTIN | 2050001099372 |
| Árucikk kategória | 29W |

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon köszörült és négy egyforma rádiusszal. A vágóélek hátraköszörültek és forgácstörővel rendelkeznek, ez ideális forgácsolási viszonyokat biztosít a teljes rádiusztartományban.

A **12°-os homlokszög** univerzális felhasználáshoz alkalmas.

Felhasználás:

Konvex rádiuszok esztergálásához külső átmérőkön vagy furatokban.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Rádiusz R ₁ | R1 |
| Szerszámanyag | HSS Co 5 |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |