

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, Ø DC: 18,5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 236603 18,5   |
| GTIN              | 4047109181465 |
| Árucikk kategória | 24P           |

**Leírás****Kivitel:****Furattűrés:** D – 0,1 / + 0,3**Felhasználás:**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkával.

**Figyelem:**

- Csak stabil gépen való használatra.
- 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
- Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig.
- A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

**Műszaki leírás**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Váltólapka csavar készlet          | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Hasznos hossz $L_1$                | 76 mm                |
| ABS® szár $\varnothing D_s$        | 50 mm                |
| Vágóélek száma Z                   | 1                    |
| Váltólapka ISO kód                 | SOGX 060206 18-...   |
| Sorozat                            | KUB Pentron®         |
| Névleges $\varnothing D$           | 18,5                 |
| Kinyúlási hossz $L_A$              | 108 mm               |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D                  |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Szár                   | ABS                          |
| Fúrési felhasználás    | Központfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás    | Íves korlátozottan           |
| Fúrési felhasználás    | Keresztfúrás korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás    | Köteg fúrása korlátozottan   |
| Fúrési felhasználás    | Ferde kilépés korlátozottan  |
| Fúrési felhasználás    | Ferde megfúrás korlátozottan |
| belső hűtés            | igen                         |
| Forgácsolási stratégia | HPC                          |
| Termék fajtája         | Váltólapkás fúró             |

## Tartozék

|  |             |
|--|-------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,0 Nm  | 211750 1,0  |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP  |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP2          | 239652 6IP2 |