

Garant**HCT digitális műhelytolómérő IP67, mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415371 300
GTIN	4069515008167
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális műhelytolómérő IP67. **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene® felülettel.** A mérőfelületek leppeltek. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval (ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez) és a HCT Windows applikációval (elérhető Windowshoz). Human Interface Device (HID) által is használható.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

#1 × elem 081560 sz. CR2032 méret.

Alkatrész:

Elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	mm / col
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1

Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Leolvasás	0,01 mm
LCD kijelző számmagassága	11,5 mm
Elem típusa	Gombelem
Belső mérőszár Ø	10 mm
Energiaellátás	Elemes
Leolvasás	0,0005 coll
Kalibrálás	A1
Méréstartomány	0 - 300 mm
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Csőrhossz	100 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Sorozat	HCT
Automatikus kikapcsolás	igen
Csomagolás	Stabil doboz
Interfész	Bluetooth® kapcsolat
Mérőcsúcsok	igen
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/415371-300>