



## Rádiusz váltólapka 12° HSS-Co5, H7, rádiusz: R2,5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	240030 R2,5
GTIN	2050001099402
Árucikk kategória	29W

### Leírás

#### Kivitel:

Minden oldalon köszörült és négy egyforma rádiusszal. A vágóélek hátraköszörültek és forgácstörővel rendelkeznek, ez ideális forgácsolási viszonyokat biztosít a teljes rádiusztartományban.

A **12°-os homlokszög** univerzális felhasználáshoz alkalmas.

#### Felhasználás:

Konvex rádiuszok esztergálásához külső átmérőkön vagy furatokban.

### Műszaki leírás

Rádiusz R <sub>1</sub>	R2,5
Szerszámanyag	HSS Co 5
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz