

**M-Drill tartó, Szár: MK2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080750 MK2
GTIN	4069515008570
Árucikk kategória	BAW

Leírás**Kivitel:**

Vékony falú anyagokban a magfuratok létrehozásához súrlódási hő segítségével nagyon rövid idő alatt. CNC, NC és állványos fúrógépeken használható.

Normál vagy hosszú; gallérral vagy gallér nélkül.

Az M-Drill szorítópatronos befogók furatos alumínium hűtőgyűrűvel rendelkeznek a folytatófúrás során keletkező hő hatékonyan elvezetése érdekében. Ezáltal nem jut hő a gép orsójába.

Alkalmazható:

HOLEX ER szorítópatron 308964 sz.

ER szorítókulcs 309680 25 sz.

HOLEX menetformázó 139130 sz. és 139180 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	76 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogási tartomány	1 - 16 mm
ER szorítókulcs	25

Adatlap

ER szorítópatronhoz	25
Tartalék ER felfogó anya	25
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó