

**Folyatófúró, lapos (gallér nélkül) Uni, Menet: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080753 M4
GTIN	4069515008716
Árucikk kategória	BAW

Leírás**Kivitel:**

Vékony falú anyagokban a magfuratok létrehozásához súrlódási hő segítségével nagyon rövid idő alatt. CNC, NC és állványos fúrógépeken használható.

Folyatófúró, lapos (gallér nélkül).

Normál vagy hosszú; gallérral vagy gallér nélkül.

Felhasználás:

Alkalmas acélhoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, vörösrézhez, sárgarézhez.

Alkalmazható:

HOLEX ER szorítópatron 308964 sz.

ER szorítókulcs 309680 sz.

HOLEX menetformázó 139130 sz. és 139180 sz.

Műszaki leírás

M menethez	M4
Ajánlott fordulatszám	2700 min ⁻¹
Magfurat Ø	3,7 mm

Adatlap

Anyagvastagság	0,7 - 2,5 mm
Ajánlott meghajtási teljesítmény	0,8 kW
Szár Ø	6 mm
Termék fajtája	Folyatófúró