

**Folyatófúró, lapos (gallér nélkül) Uni, Menet: M6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080753 M6
GTIN	4069515008730
Árucikk kategória	BAW

Leírás**Kivitel:**

Vékony falú anyagokban a magfuratok létrehozásához súrlódási hő segítségével nagyon rövid idő alatt. CNC, NC és állványos fúrógépeken használható.

Folyatófúró, lapos (gallér nélkül).

Normál vagy hosszú; gallérral vagy gallér nélkül.

Felhasználás:

Alkalmas acélhoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, vörösrézhez, sárgarézhez.

Alkalmazható:

HOLEX ER szorítópatron 308964 sz.

ER szorítókulcs 309680 sz.

HOLEX menetformázó 139130 sz. és 139180 sz.

Műszaki leírás

M menethez	M6
Ajánlott meghajtási teljesítmény	1,3 kW
Szár Ø	8 mm

Adatlap

Anyagvastagság	0,7 - 2,5 mm
Magfurat Ø	5,3 mm
Ajánlott fordulatszám	2500 min ⁻¹
Termék fajtája	Folyatófúró