

**Folyatófúró, standard, (gallérral) hosszú Inox, Menet: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080756 M5
GTIN	4069515008877
Árucikk kategória	BAW

Leírás**Kivitel:**

Vékony falú anyagokban a magfuratok létrehozásához súrlódási hő segítségével nagyon rövid idő alatt. CNC, NC és állványos fúrógépeken használható.

Standard folyatófúró (gallérral), rozsdamentes anyagokhoz.

Normál vagy hosszú; gallérral vagy gallér nélkül.

Felhasználás:

Kifejezetten alkalmas rozsdamentes acélokhoz.

Alkalmazható:

HOLEX ER szorítópatron 308964 sz.

ER szorítókulcs 309680 sz.

HOLEX menetformázó 139130 sz. és 139180 sz.

Műszaki leírás

Ajánlott meghajtási teljesítmény	1 kW
Ajánlott fordulatszám	2600 min ⁻¹
Anyagvastagság	0,7 - 3 mm

Adatlap

Magfurat Ø	4,5 mm
Szár Ø	6 mm
Termék fajtája	Folyatófúró