

**Folyatófúró, standard, (gallérral) hosszú Uni, Menet: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080755 M3
GTIN	4069515008808
Árucikk kategória	BAW

Leírás**Kivitel:**

Vékony falú anyagokban a magfuratok létrehozásához súrlódási hő segítségével nagyon rövid idő alatt. CNC, NC és állványos fúrógépeken használható.

Folyatófúró, standard (gallérral).

Normál vagy hosszú; gallérral vagy gallér nélkül.

Felhasználás:

Alkalmas acélhoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, vörösrézhez, sárgarézhez.

Alkalmazható:

HOLEX ER szorítópatron 308964 sz.

ER szorítókulcs 309680 sz.

HOLEX menetformázó 139130 sz. és 139180 sz.

Műszaki leírás

Anyagvastagság	0,7 - 4 mm
Magfurat Ø	2,7 mm
Ajánlott fordulatszám	3000 min ⁻¹

Adatlap

Szár Ø	6 mm
Ajánlott meghajtási teljesítmény	0,7 kW
Termék fajtája	Folyatófúró