

**KOMET® Ieszúrókés HSS-Co5, Típus: A00****Rendelési adatok**

Rendelés száma	240014 A00
GTIN	4047109015586
Árucikk kategória	24H

**Leírás**

KOMET® Ieszúrókés HSS-Co5 A00 Magasság h: 8 mm  
Szélesség b: 2,2 mm  
Teljes hossz L: 75 mm

**Műszaki leírás**

Típus	A00
Magasság h	8 mm
Szélesség b	2,2 mm
Teljes hossz L	75 mm
Szerszámanyag	HSS Co 5
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		

Megszakított	alkalmas
Száraz	alkalmas