

**Menetfúró befogó, ER szinkro, HSK-A 63 rövid, ER szorítópatron mérethez: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338134 8
GTIN	4054631189012
Árucikk kategória	33F

Leírás**Kivitel:**

- **Extrém alacsony axiális erők a csekély menetoldal nyomás és a tökéletes felületminőség érdekében.**
- **Torziós csillapító és kiegyenlítő mechanika palástirányban.**
- **Akár 150 mm mélység érhető el Ø10 zavaró kontúrnál (M0,5-M3 menetmérethez).**
- **80 bar-ig belső hűtőfolyadék ellátáshoz alkalmas.**
- **Alkalmas menetfúrókhoz és menetformázókhoz.**
- **Jobb- és balmenethez alkalmas.**
- **Alkalmas zsák- és átmenő furathoz.**
- **Minimális hosszkiegyenlítés nyomás- és a húzásirányában.**
- **Drámaian csökkenti a menetoldal nyomást a régi és az új CNC megmunkáló központoknál.**

Előny:

- **Biztonságos folyamatok a könnyű járásnak köszönhetően, még nyomatékkerhelés alatt is.**
- **Hosszabb élettartamú menetfúró és formázó.**
- **Az eddig elérhetőnél lényegesen kisebb külső átmérő.**
- **Lényegesen több belső hűtés közvetlenül a szerszámnál a hagyományos szinkron befogókhoz képest (ER8).**
- **Kétszer olyan jó körfutási pontosság a legalacsonyabb menetoldal nyomás érdekében.**
- **Csillapított forgásirány váltás a kevesebb szerszámtörés érdekében.**

Tartalom:

Villáskulcs

Figyelem:

A 338131 – 338135 sz. termékek csak CENTRO/P szorítópatronnal használhatóak (309365 – 309372 sz.). Minél gyengébb az axiális erő, annál jobb a minőség, alacsonyabb a kopás, hosszabb az élettartam, biztonságosabb a folyamat.

A 309754 sz. CP görgőkulcsot vagy a 309756 számú CP görgőkulcsot nyomatékkulcshoz külön kell megvásárolni.

Műszaki leírás

L ₃	83 mm
Ø D ₁	10 mm
Menetvágási tartomány	M0,5 - M3
A-méret kinyúlási hossz	109 mm
L ₂	55 mm
Ø D ₂	20 mm
L ₁	18 mm
Ø D ₃	26 mm
E	25 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/338134-8>