

**LED-es zseblámpa elemekkel P14 C sorozat, Típus: C7R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081447 C7R
GTIN	4058205038317
Árucikk kategória	04B

Leírás**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1× 18650 típusú 3,7 V-os lítium-ion akkumulátor, 1× Floating Charge System, 1× csuklópánt, 1× utalvány övtáskához.

Figyelem:

2+5 év garancia a www.ledlenser.com oldalon történő regisztráció esetén.

Termékeinkre – hacsak az alábbiakban más nincs megadva – hét év gyártói garanciát vállalunk

- **az adott termék online regisztrációja esetén a vásárlás napjától számított 12 héten belül.**
- **Két év, ha nem vagy nem időben történik az online regisztráció; az újratölthető akkumulátorok, a Powercase és a Batterybox kifogástalan működésére szintén két év garanciát vállalunk a vásárlás napjától számítva (a garanciális időszak meghosszabbítása nélkül, nincs regisztráció).**

Műszaki leírás

Teljes hossz	166 mm
Súly	210 g
Világítási távolság	40 - 210 m
Világítási időtartam 2. fokozat	5 óra
Rapid Focus	igen

Cserélhető akkumulátor	igen
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Advanced Focus System (AFS)	igen
Smart Light Technology (SLT)	igen
Világítási idő	2 - 40 óra
Fényáram	20 - 1000 lm
Övtáska tartozék	igen
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
CRI érték	65
Égő	LED modul
Fényáram 2 fokozat	1000 lm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
IP védeettségi osztály	IP 54
Nemzetközi méret	18650
Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Sorozat	C sorozat
Ház színe	BLACK
Fény színe	hideg fehér
Gyártó jelölése	C7R
Fényáram 3 fokozat	250 lm
Fej Ø	37 mm
Világítási időtartam 3. fokozat	2 óra
Termék fajtája	Zseblámpa

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: 081447 C7R