

**KOMET® Ieszúrókés HSS-Co5, Típus: A0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	240014 A0
GTIN	4047109015623
Árucikk kategória	24H

Leírás

KOMET® Ieszúrókés HSS-Co5 A0 Magasság h: 10 mm
Szélesség b: 2,7 mm
Teljes hossz L: 100 mm

Műszaki leírás

Típus	A0
Magasság h	10 mm
Szélesség b	2,7 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szerszámanyag	HSS Co 5
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		

Megszakított	alkalmas
Száraz	alkalmas