

**5 tengelyes gépsatu TeleCentric, Típus: 70****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361255 70
GTIN	4250364404709
Árucikk kategória	34A

Leírás**Kivitel:**

- **Optimális 5 tengelyes megmunkáló központon való felhasználáshoz.**
- **Hagyományos befogás és szorító befogás lehetséges.**
- **Teleszkópos orsó, a zavaró megfogóelemek változatlanok maradnak.**
- **Központos, egyszerű programozás nullponti beállítás nélkül.**
- **A munkadarab hozzáférhető a befogási tartománytól függetlenül.**
- **Szimmetrikus felépítés = A munkadarab közepén és párhuzamos marad. Az anyag túlmérete szimmetrikusan oszlik el.**
- **Szerszám nélküli pofacsere a gyorszárnak köszönhetően 10 másodperc / pofapár alatt.**
- **Állandó befogóerő alacsony karbantartási igényű teleszkópos orsóval.**
- **Alapkivitelben 25H6 M10 felfogó furatokkal 200-as raszterméretű nullponti befogórendszerhez.**
- **Intergált skálagyűrű a központi helyzet finombeállításához.**
- **Befogóerő 30 kN, 45 Nm-nél, lineáris.**

Tartalom:

forgatókar, gyors üzembehelyezési útmutató.

Opcionális tartozék:

Nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret, 6-szög rátűzőkulcs 643330 sz. 14 méret, rátétpofa 361258 – 361264 sz., szorítóköröm 360750 sz. 125/160 méret, beállító és rögzítő készlet 360530 sz., befogócsap 360025 sz. 25M10 ill. 25M10/138 méret. Rátétpofa 361258 – 361260 sz., szorítóköröm 360750 sz. 125/160 méret, beállító és rögzítő készlet 360530 sz., befogócsap 360025 sz. 25M10 ill. 25M10/138 méret.

Műszaki leírás

Befogási tartomány S1	9 - 85 mm
Szélesség B	94 mm
Max. szorítóerő	30 kN
Kulcsnyílás méret	14 mm
Maximális nyomaték	45 Nm
Befogási tartomány S2	66 - 135 mm
Magasság h	27,1 mm
Hossz L	286 mm
Horonyszélesség n H7	20 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	TeleCentric
Sorozat	TeleCentric
Alaptest magassága c	168,9 mm
Súly	17,5 kg
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Termék fajtája	Gépsatu

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/361255-70>