

**KOMET® Sarokkés Form f, Típus: B01****Rendelési adatok**

Rendelés száma	240078 B01
GTIN	4047109004016
Árucikk kategória	24H

**Leírás****Kivitel:**

Mikroszkóppal vizsgált, pontos vágóél-profil. Kedvező költségű, mivel a homloklfelület többször utánkösörülhető.

Méretek **L = meghosszabbított szár** kiegészítő jelöléssel.

**Szerszámanyag:**

**HSS/Co10** – nehezen megmunkálható anyagokhoz.

**Figyelem:**

**Hozzávaló késtartót lásd a 240070 sz. és 240072 sz. alatt**

Szerszámanyag: HSS Co 10

Furatmélység: 20 mm

Min furat Ø-höz: 3 mm

Teljes hossz: 60 mm

Szár Ø: 8 mm

**Műszaki leírás**

Min furat Ø-höz	3 mm
Típus	B01
Teljes hossz	60 mm
Furatmélység	20 mm
Szár Ø	8 mm
Szerszámanyag	HSS Co 10
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

