

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260006 20/12
GTIN	4045197651662
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	25 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Lapkaméret	12 mm
Alátétlapka	269005 6
Kés ISO kódja	SCLCR/L 2020K12
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Csavar alátétlapkához	269013 5
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergákés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 20	269028 20
Alátétlapka Típus 6	269005 6
Csavar alátétlapkához Típus 5	269013 5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500